




# 新榮科技公司 SUN WING TECHNOLOGY COMPANY

香港九龍長沙灣長順街 20 號時豐中心 9 樓, 908 室  
Workshop 8, 9/F, Premier Centre, 20, Cheung Shun Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong  
Tel: (852) 2396 2884, (852) 2332 8806 Fax: (852) 2787 4865  
E-mail: [sunwingt@netvigator.com](mailto:sunwingt@netvigator.com) Web Site: <http://www.sunwingtechnology.com>



## 刷鍍金電鍍液 (24K 金、玫瑰金、青金)

刷鍍金可用于裝飾性電鍍如首飾, 鐘表電鍍等, 鍍液濃度一般為 20 克金/1 公升, 可以直接刷鍍。

### 電鍍條件

先接駁筆電設備

調校電壓至:

玫瑰金: 4-10 V

24K 金: 8-15V

青金: 4-15V

把筆芯浸于刷鍍金電鍍液, 浸了一段時間後, 輕輕刷鍍工件。

注意: 刷鍍金含劇毒氰化物。建議使用鈦鑷子和橡膠手套處理筆芯。

後處理:

鍍液應該盡快沖走。先過靜止純水(回收用), 然後用去離子水沖洗及乾燥。

棄置:

鍍液及沖洗水不能直接排走, 必須先氧化氰化物。